

**HOLEX****Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	702995 180
GTIN	4045197887320
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	Belül recézett
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó