

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, C típus, Ø 150 mm, BB-ZB, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	573555 80
GTIN	480113321542
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

**Felhasználás:**

Ügyeljen a forgásirányra.

**Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el.** Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

**Furat Ø 25,4 mm** mellékelt Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm szűkítő gyűrűvel. 573580 sz. adapterrel tetszőleges szélességre bővíthető. Kétkorongos köszörűgépen vagy egyenes csiszolón ill. flexibilis tengelyen használható az 556380 sz. 1 méretű felfogó tuskéval.

**Műszaki leírás**

Festék	sárga
Kefe Ø D <sub>1</sub>	150 mm

Szemcsézet	80
Kefeszélesség	12 mm
Maximális fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	BB-ZB
Gyártó jelölése	BB-ZB
Termék fajtája	Kefekorong

## Tartozék

Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1-2	556380 1-2
Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1	556380 1
Bővítő adapter készlet, 4 darabos	573580