

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723395 180
GTIN	4045197887436
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Vágó fogó