

**HOLEX****Vanádium kombinált fogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701852 160
GTIN	4045197887474
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:****DIN ISO 5746****Műszaki leírás**

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,5 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
elektrosztatikus tulajdonság	VDE 1000 V
Szabvány	hasonló, mint a DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó