

HOLEX**Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725245 160
GTIN	4045197887467
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	2,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Vágó fogó

