

HOLEX**Vanádium kombinált fogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701852 200
GTIN	4045197887498
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:**DIN ISO 5746****Műszaki leírás**

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2 mm
elektrosztatikus tulajdonság	VDE 1000 V
Szabvány	hasonló, mint a DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó