

Garant**Legyezős csiszolótárcsa long life SIC kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60**

Rendelési adatok

Rendelés száma	565380 60
GTIN	4045197887610
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

Különösen durva **szilíciumkarbid szemcse**, nem tömődik el. Stabil üvegszálás tényér az optimális nyomóerő érdekében.

Felhasználás:

Él- és felületcsiszoláshoz **ALU és szálerősítéses kompozit anyagokhoz**.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	Kúpos
Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóeszköz alapja	Üvegszálás tényér

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	Szálerősítéses műanyagok
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		