

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C típus, Ø 150 mm, BB-ZB, Szemcsézet: 220**Rendelési adatok**

Rendelés száma	573555 220
GTIN	480113321306
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Furat Ø 25,4 mm mellékelt Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm szűkítő gyűrűvel. 573580 sz. adapterrel tetszőleges szélességre bővíthető. Kétkorongos köszörűgépen vagy egyenes csiszolón ill. flexibilis tengelyen használható az 556380 sz. 1 méretű felfogó tuskéval.

Műszaki leírás

Kefe Ø D ₁	150 mm
Festék	piros

Szemcsézet	220
Kefeszélesség	12 mm
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	BB-ZB
Gyártó jelölése	BB-ZB
Termék fajtája	Kefekorong

Tartozék

Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1	556380 1
Bővítő adapter készlet, 4 darabos	573580
Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1-2	556380 1-2