



## Turbómaró készlet 8 darabos, Z acél – durva, HM



### Rendelési adatok

Rendelés száma	547120
GTIN	
Árucikk kategória	52D

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm. Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méreteken. Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

#### Tartalom:

1–1 db 540740 sz. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020 méret.

### Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fogazás finomsági foka	durva
Szerszámanyag	HM
Szár Ø	6 mm

Turbómarók száma	8
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		