

HOLEX**Vízpumpafogó VDE markolattal, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	705746 250
GTIN	4045197887887
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Feketített fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szigetelt száruk.

Szabvány:**DIN ISO 8976****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	1.1/2 coll
Teljes hossz	250 mm
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Felület	Feketére foszfátzott
Szabvány	DIN ISO 8976
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Fogazott finomállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó