

Garant**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: AF0324****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. Keményfém turbómaró, szár \varnothing 3 mm. A csúcson megvezető felülettel. Pontos sorjázás a munkadarab károsítása nélkül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	40 mm
Fej \varnothing	3 mm
Alak	AF0324

Alak leírása	Henger megvezető felülettel
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	24 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		