

HOLEX**Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713351 200
GTIN	4045197888006
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Pofahossz	73 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	hasonló, mint a DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Multifunkciós fogó