

**HOLEX****Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713751 160
GTIN	4045197888013
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5745**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° – 45°)
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	hasonló, mint a DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett

Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Multifunkciós fogó