

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogók VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723551 160
GTIN	4045197888037
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes csukló.

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	fényes

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó