

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogók VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723551 200
GTIN	4045197888051
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	fényes

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó