

**HOLEX****Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 725351 160    |
| GTIN              | 4045197888075 |
| Árucikk kategória | 72B           |

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Teljes hossz                           | 160 mm                              |
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø   | 4 mm                                |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2 mm                                |
| Szabvány                               | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201     |
| Szabvány                               | DIN ISO 5749                        |
| Nyel                                   | Többkomponensű markolat             |
| Gyártási eljárás                       | Indukciósan edzett él (kb. 62 HRC). |
| Alapanyag                              | Speciális szerszámacél              |
| Felület                                | fényes                              |

|   |           |
|---|-----------|
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem       |
| bekapcsolható nyitórugóval                  | nem       |
| Termék fajtája                              | Vágó fogó |