

HOLEX**Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725351 180
GTIN	4045197888082
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó