

HOLEX**Huzalcsupaszító fogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728761 160
GTIN	4045197888099
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Hajlított pofák V alakú élekkel (max. 5 mm külső Ø-ig). Besüllyesztett illeszték játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.

Többkomponensű anyaggal bevont száruk, **1000V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fényes fogó.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Él alak	Prizmás él
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

