


Garant**CaraFin gyémánt polírozó tömb rugalmas, 98×69×22 mm, Szemcsézet: D151µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557510 D151
GTIN	4045197888389
Árucikk kategória	51G

Leírás**Kivitel:**

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest. Sorjázás, finomcsiszolás.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Kiváló minőségű, **rugalmas poliuretán habszivacsból**.

Felhasználás:

Ideálisan alkalmas **kemény anyagok és színesfémek** nagy finomságú megmunkálásához.

Optimálisan igazodik a munkadarab geometriájához.

Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.

Műszaki leírás

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szélesség	69 mm
Magasság	26 mm
Hossz	98 mm
Méret	98×69×22 mm
Polírozási fokozat	Előpolírozás

Sorozat	CaraFin
Terméknév attribútum	98×69×22 mm
Termék fajtája	Polírozó tömb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		