

HOLEX**Csillag-villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613950 12
GTIN	4045197159786
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	160 mm
Maximális pofamagasság h1	5,5 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	10 mm
Szabvány	DIN 3113 A
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs