


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C típus, Ø 25 mm Készlet, 24 darabos, szár Ø 3 mm, RB-ZB, Szemcsézet: 80

Rendelési adatok

Rendelés száma	573545 80
GTIN	30048011276121
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

A felfogó túske (**szár Ø 3 mm**) leszerelhető. A szegmensek a tetszőleges kefézésre kombinálhatók.

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.

Egyenes csiszolókon vagy rugalmas tengelyeken való felhasználáshoz, további tartozékok nélkül.

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Tartalom:

24 külön szegmens (kb. 1,6 mm széles) **inkluzív** 3 mm szár Ø-jű **felfogó túske.**

Műszaki leírás

Festék	sárga
Szemcsézet	80

Kefe Ø D ₁	25 mm
Maximális fordulatszám	35000 min ⁻¹
Kefeszélesség	1,6 - 10 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	RB-ZB
Gyártó jelölése	RB-ZB
Termék fajtája	Kefekorong