

**ER szorítópatron tömítéssel, ER16, Névleges befogási Ø d: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308921 10
GTIN	4045197888457
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Befogó	ER16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	$\leq 10 \mu\text{m}$
Típus	425 E
Külső Ø D	17 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima