

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Szemcsézet: 80**Rendelési adatok**

Rendelés száma	573510 80
GTIN	30051131075253
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

A Bristle speciális tisztítótárcsák homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

Felhasználás:

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Felhasználás egyenes- és kisméretű sarokcsiszolókon az 554090 – 554094 sz. **Roloc™** csiszolótányérral (felfogó tüskével Ø 6 mm ill. M14 befogóval).

Figyelem:

A teljes Roloc™ Ø 50 mm és Ø 75 mm gyorscsere rendszert megtalálja az 554005 cikkszámától.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Festék: sárga

Maximális fordulatszám: 25000 min⁻¹

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹

Festék	sárga
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	RD-ZB
Gyártó jelölése	RD-ZB
Termék fajtája	Fazékkefe

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkevény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50