



Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614200 13
GTIN	4018754019212
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süüllesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkitatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614600

Műszaki leírás

Csillagkulcs oldal AS-drive	igen
Kulcsnyílás	13 mm
Maximális pofamagasság h1	6,5 mm
Kulcs hossza L	195 mm

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	10 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs