

HOLEX**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 15/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 15/16
GTIN	4045197550743
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	281 mm
Maximális pofamagasság h1	12 mm
Kulcsnyílás	15/16 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	16 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

