

**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 1/2
GTIN	4045197550071
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	1/2 coll
Maximális pofamagasság h ₁	6,5 mm
Kulcs hossza L	171 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	11 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

