

HOLEX**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 9/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	6,5 mm
Kulcs hossza L	181 mm
Kulcsnyílás	9/16 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	12 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

