



Dugókulcs készlet metrikus/colos, 1/2 col négyszög 45 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	638810
GTIN	4018754079445
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel. Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz menettel 3/4 colig (amerikai collméretek).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 22 db 642100 sz.

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 méret

Dugókulcs fejek, 12-szög: 17 db 642400 sz.

3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz.

75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: Acéllemez doboz

Magasság: 53 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-34 mm

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3/8-1.1/4 coll

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs fej
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	45
Kulcsnyílás méret	Metrikus / colos
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3/8-1.1/4 coll
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	540 mm
Szélesség	290 mm
Magasság	53 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13/16 coll	642400 13/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642100 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642100 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/16 coll	642400 1.1/16
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642100 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642100 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 9/16 coll	642400 9/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642100 34
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 25 mm	642100 25
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642100 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642100 32
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642100 18

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642100 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/8 coll	642400 1.1/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642100 30
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 25/32 coll	642400 25/32
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 5/8 coll	642400 5/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642100 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 3/4 coll	642400 3/4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642100 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 7/8 coll	642400 7/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 7/16 coll	642400 7/16
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/4 coll	642400 1.1/4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642100 21
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642100 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19/32 coll	642400 19/32
Írányváltós kerepes hajtószer, 1/2 col Típus	640100
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.3/16 coll	642400 1.3/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 3/8 coll	642400 3/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 20 mm	642100 20
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 23 mm	642100 23
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642100 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1/2 coll	642400 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642100 27
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 28 mm	642100 28
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 26 mm	642100 26
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642100 22

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11/16 coll	642400 11/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1 coll	642400 1
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15/16 coll	642400 15/16