

HOLEX**Csillag-villáskulcs készlet, krómozott, Kulcsok száma: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613960 12
GTIN	4045197159939
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	12
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613950 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613950 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613950 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613950 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613950 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613950 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613950 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613950 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613950 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613950 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613950 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613950 10