

**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 5/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 5/8
GTIN	4045197550095
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	8 mm
Kulcsnyílás	5/8 coll
Kulcs hossza L	201 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	13 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

