

HOLEX®
Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 33 darabos, Típus: 12

Rendelési adatok

Rendelés száma	638017 12
GTIN	4045197219633
Árucikk kategória	62A

Leírás
Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 12-szög dugókulcs fejekkel 642120 sz.

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 és hatszög csavarokhoz gs_profil_6kant M5 – M18.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 19 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643220 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641320

Toldószárak: 3 db 641020 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641620 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640220 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Hossz: 445 mm

Szélesség: 187 mm

Magasság: 51 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8 – 34 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4 – 14 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	33
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	12-szög dugókulcs fej
Profil	6-szög
Kulcsnyílás méret	Metrikus
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Hossz	445 mm
Szélesség	187 mm
Magasság	51 mm