

Garant**Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkenés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Felfogó menet M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
belső hűtés	igen
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vágóél Ø D _c	42 mm

Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804