



## Induktív hossz mérő tapintó, axiális, Típus: GT21M



### Rendelési adatok

Rendelés száma	434775 GT21M
GTIN	2050001949950
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hossz mérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogószár Ø 8 mm, a teljes hossz on befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hossz mérő tapintót kiváló ismételtelhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi. Kompatibilis a Mahr kijelző készülékekkel.

#### Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

#### Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

### Műszaki leírás

Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,63 N
Kompatibilitás	Mahr
Gyártó jelölése	GT21M
Méréstartomány	± 1 mm
Ismételtelhetőség	0,01 µm

Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mérőcsap kiemelő	Mechanikus
Mérőcsap út	4,3 mm
Gumiharmonika	Nitril
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó