



Induktív hosszmérő tapintó, radiális 10 darabos készlet, Típus: GT22



Rendelési adatok

Rendelés száma	434778 GT22
GTIN	7630041113464
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogószár Ø 8 mm, a teljes hosszban befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételtelhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

10 × 434777 sz. mérőtapintó / készlet

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Méréstartomány	± 1 mm
----------------	--------

Gyártó jelölése	GT22
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,63 N
Kompatibilitás	TESA
Ismételhetőség	0,01 μm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mérőcsap kiemelő	Mechanikus / vákuum
Mérőcsap út	4,3 mm
Gumiharmonika	Nitril
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Tapintó