



Induktív hosszmérő tapintó, axiális 10 darabos készlet, Típus: GT21



Rendelési adatok

Rendelés száma	434776 GT21
GTIN	7630041113457
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogózár Ø 8 mm, a teljes hosszon befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

10 × 434775 sz. mérőtapintó / készlet

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Ismételhetőség	0,01 µm
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,63 N
Méréstartomány	± 1 mm
Gyártó jelölése	GT21

Kompatibilitás	TESA
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mérőcsap kiemelő	Mechanikus
Mérőcsap út	4,3 mm
Gumiharmonika	Nitril
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Tapintó