



Induktív hossz mérő tapintó, radiális 10 darabos készlet, Típus: GT62



Rendelési adatok

Rendelés száma	434786 GT62
GTIN	7630041113471
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Mérőtapintó **nagy méréstartománnyal**.

Sokoldalúan használható precíziós hossz mérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogószár Ø 8 mm, a teljes hosszon befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hossz mérő tapintót kiváló ismételhetség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Előny:

A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz. Különösen alkalmas több pontos mérőberendezésekhez.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

10 × 434785 sz. mérőtapintó / készlet

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Kompatibilitás	TESA
Ismételhetőség	0,05 µm
Méréstartomány	± 5 mm
Mérőcsap kiemelő	Mechanikus / vákuum
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$1 + 4 \times L \text{ µm}$
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,9 N
Gumiharmonika	Viton
Mérőcsap út	10,3 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Tapintó