



Induktív hossz mérő tapintó, axiális 10 darabos készlet, Típus: GT61



Rendelési adatok

Rendelés száma	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Mérőtapintó **nagy méréstartománnyal**.

Sokoldalúan használható precíziós hossz mérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogósár \varnothing 8 mm, a teljes hossz on befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hossz mérő tapintót kiváló ismételtelőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Előny:

A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz. Különösen alkalmas több pontos mérőberendezésekhez.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

10 x 434783 sz. mérőtapintó / készlet

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Mérőcsap út	10,3 mm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$1 + 4 \times L \mu\text{m}$

Gumiharmonika	Viton
Méréstartomány	± 5 mm
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,9 N
Ismételhetőség	0,05 µm
Mérőcsap kiemelő	Mechanikus
Kompatibilitás	TESA
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Tapintó