



„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	640395
GTIN	4013288174062
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsoló karral jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8004 C
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	281 mm
Fogak száma	72
Termék fajtája	Racsní

