



Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, extra hosszú, Típus:



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 640200 |
| GTIN | 4018754177837 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 380 mm

Fogak száma: 36

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Teljes hossz | 380 mm |
| Fogak száma | 36 |

Tartozék

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pótalkatrészek készlet 1/2 col | 640300 |
|--------------------------------|--------|

