



Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 9002NC, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Árucikk kategória	040

Leírás

Kivitel:

A kedvelt 9000-es modell **klasszikus, karcsú megjelenésű** automata hegesztőmaszkja **továbbfejlesztett optikával** és kényelmes fejpánttal. A 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology **természetes színvisszaadást**, nagyobb kontrasztot és **jobb rálátást** biztosít az alkatrészre. A sisakhéjba integrált **kilégző szelep** következtében a maszk közelebb viselhető az archoz és ezáltal növeli a mozgásszabadságot. A fejpánt a **könnyen járó beállító tárcsával** egyedileg beállítható minden fejformához. **Sötét védelmi fokozatok: 8 - 12. Világos fokozat: 3.** 3 V lítium elemmel (élettartam 2.000 óra). **Hegesztő szűrő látómező: 55 × 107 mm.**

Szabvány:

Automata hegesztőmaszk továbbfejlesztett optikával és kényelmes fejpánttal.

- **Természetes színmegjelenítés, nagyobb kontraszt és jobb rálátás az alkatrészre a 3M™ Speedglas™ Natural Color technológiának köszönhetően.**
- **Nagyobb mozgásszabadság, mivel a maszk az archoz közelebb viselhető (ezt a sisakhéjba integrált kilégző szelep teszi lehetővé).**
- **A fejpánt egyedileg fejformához igazítható a könnyen járó beállító tárcsával.**

Sötét védelmi fokozatok: 8 - 12. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 2.000 óra).

Tartalék elem: 081560 CR2032 sz. Hegesztő szűrő látómezője: 55 × 107 mm.

Felhasználás:

MIG / MAG és WIG hegesztés

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 60 - 400 ms

Osztályozás EN 379 szerint: 1 / 1 / 1 / 2

Műszaki leírás

Osztályozás EN 379 szerint	1 / 1 / 1 / 2
Kapcsolási idő világosról sötétre	60 - 400 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hegesztőmaszk