



Rátűzhető racsní, 1/2 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	640800
GTIN	4018754013203
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolható jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazható :

A 641200 – 641350 és 641800 sz. meghajtó szerszámokhoz, de a 1/2 colos fix négyszöghajtású nyomatékkulcsokhoz is használható racsniként.

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 68 mm

Fogak száma: 20

Műszaki leírás

Teljes hossz	68 mm
Fogak száma	20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Racsni, irányváltós

igen

Termék fajtája

Racsni