

**HOLEX****Laposreszelő, 3-as vágat, Szár nélküli hossz: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	510220 150
GTIN	4045197889133
Árucikk kategória	52A

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

**3 oldal vágott; tompa végű**

**Felhasználás:**

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

**Szabvány:**

**DIN 7261 Form A**

**Műszaki leírás**

Szár nélküli hossz	150 mm
Keresztmetszet	16×4 mm
Terméknév attribútum	3-as vágat
Vágat	3
Alak	A
Alak leírása	Lapos, tompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100