



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDS12115



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 074054 GDS12115 |
| GTIN | 3165140910705 |
| Árucikk kategória | 03B |

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- **Nagy precizitású kompakt ütvecsavarozó.**
- **Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.**
- **Nagyobb pontosságú: 2 fokozatú Power-Control kisebb csavarok túlhúzásának elkerüléséhez.**
- **Hosszabb élettartam a kefe nélküli EC motortechnológiának köszönhetően.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához sötét területeken is.**

Előny:

Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.

Tartalom:

2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073859 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------------|
| Maximális nyomaték kemény | 115 Nm |
| Súly | 0,9 kg |
| Ütésszám | 0 - 3100 min ⁻¹ |
| Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög |
| Akkumulátor kapacitás | 3 Ah |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2600 min ⁻¹ |
| Gyártó jelölése | GDS 12V-115 |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1200 min ⁻¹ |
| Max. csavar Ø (8.8 – 12.9) | M12 |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V |
| Jellemző felhasználás | Strong |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) |
| Max. vibráció EN szerint | 10 m/s ² |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Energiaellátás | Akkus |
| Alkalmas anyagok | Acél |
| Termék fajtája | Ütvecsavarozó |

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V

073855 B12