



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDR12110



Rendelési adatok

Rendelés száma	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- **Nagy precizitású kompakt ütvecsavarozó.**
- **Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.**
- **Nagyobb pontosságú: 2 fokozatú Power-Control kisebb csavarok túlhúzásának elkerüléséhez.**
- **Hosszabb élettartam a kefe nélküli EC motortechnológiának köszönhetően.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához sötét területeken is.**

Előny:

Tökéletesen kezelhető a rövid szerkezetnek köszönhetően.

Tartalom:

2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073859 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 2. fokozat	2600 min ⁻¹
Súly	0,9 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Ütésszám	0 - 3100 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	110 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése	GDR 12V-110
Akkumulátor-feszültség	12 V
Max. vibráció EN szerint	10 m/s ²
Szerszámbefogó meghajtási profil	Belső hatszög
Jellemző felhasználás	Strong
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M12
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1200 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V

073855 B12