

**Alumínium ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 25X55****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A lágy alumínium ragasztószalag alkalmas galvanizáláshoz, erős hő- és fényvisszaverő hatású és időjárásnak és vegyszereknek ellenáll.

A **3M™ 425** maradványok nélkül eltávolítható és a jó simulékonyságának köszönhetően jól illeszkedik íves és egyenetlen felületekhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: ezüst

Hossz: 55 m

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 0,12 mm

Műszaki leírás

Festék	ezüst
Gyártó jelölése	425
Vastagság	0,12 mm

Szélesség	25 mm
Hossz	55 m
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Hőálló max.	-55 - 155 °C
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Béléssel	nem
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	hővezető
Ragasztó massa	akrilát
Tágulási képesség	6 %
Eltarthatóság	24 hónap
Szakítószilárdság	4,9 N/mm
Hordozóanyag	Alumínium
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztóerő acélon	0,59 N/mm
Felhasználás	Borítás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Szegélyezés
Felhasználás	Árnyékolás
Termék fajtája	Ragasztószalag