

Koken**Írányváltós csuklós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval****Rendelési adatok**

Rendelés száma	640235
GTIN	4991644125760
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 24

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	330 mm
Fogak száma	24
Termék fajtája	Racsn

