



Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: 71132264



Rendelési adatok

Rendelés száma	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrési és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyelosztás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Akkus 2 fokozatú fúró-csavarozó kefe nélküli motorral.

- Alacsony karbantartási igényű POWER-Drive EC motor nagy nyomatékkal és túlterhelés elleni védelemmel.
- Mechanikus nyomaték beállítás, 22 fokozatban beállítható, plusz fúrófokozattal.
- Pontos fúrési és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.

- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.**
- **Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.**

Előny:

Mechanikus nyomaték-beállítás.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék. Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoszorú. **Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

Műszaki leírás

Súly	3,7 kg
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	450 - 450 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Szállítókoszorú
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	ABS 18Q Select
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavazó

USP1	18V, 2 fokozatú
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
--------------------------------------------------	-------------