

## Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484040 50
GTIN	2050001936691
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Meggy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Figyelem:

· **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

### Műszaki leírás

Tűrésmező	H
Szabvány	DIN 7150-2
Szabvány	DIN 7164
Minőség	7
Idomszert fajtája	Meggy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem meggy-oldali idomszer
Névleges méret	50 mm
Kalibrálás	M2
Termék fajtája	Dugós idomszer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60
KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm	028300 60