



Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül, Típus: 71161164



Rendelési adatok

Rendelés száma	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyelosztás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Előny:

QuickIN MAX csatlakozóval.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül. Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoszor. **Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 2. fokozat	800 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	45 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése	ASCM 18 QMSelect
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Csomagolás	Szállítókoszár
Maximális nyomaték kemény	90 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális fordulatszám 4. fokozat	3850 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø acélban	25 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 - 400 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1950 min ⁻¹
Súly	1,5 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V

USP2

Alkalmas fához és acélhoz,
gyorsbefogási tartomány
1,5-13, akkumulátor nélkül

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V

073835 FE18