

**Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1215****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagyteljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Tartalom:

2 × 12 V / 2 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, táska.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073852 sz.-tól és a 073866.sz. alatt talál.

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Gyártó jelölése: GSR 12V-15

Motor felépítése: 2 pólusú motor

A tartalmazott akkumulátorok száma: 2

Akkumulátor kapacitás: 2 A·h

Akkumulátor-feszültség: 12 V

Maximális nyomaték lágy: 15 N·m

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	15 N·m
Súly	1 kg
Jellemző felhasználás	Medium
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 380 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	GSR 12V-15
Akkumulátor-feszültség	12 V
Motor felépítése	2 pólusú motor
Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Maximális nyomaték kemény	30 N·m
Akkumulátor kapacitás	2 A·h
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073851 B12
Akkumulátortöltő készülék Típus AL1130CV	073866 AL1130CV